

Valurautarunko SIMPLEX-halkaisukirveeseen

3011.160



Tuotekuvaus

Tämä valuteräsrunko on kehitetty nimenomaan SIMPLEX-halkaisukirveille. Siihen on integroitu suojaholkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävä ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalauus suojaa sitä tehokkaasti. 990 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta. Runkoon voi asentaa vain SIMPLEX-halkaisutyökalun varaosia!

Siirtyminen tähän työkaluun säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-valurautarunko.
- Integroidulla vartta suojaavalla holkilla.
- Erinomainen murtolujuus.
- Ei halkeile.
- Vaimentaa iskuja.
- Kulutusta kestävä jauhemaalauus.
- Hyvin kestävä.
- 1900 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta.
- Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Runkoon voi asentaa vain SIMPLEX-halkaisutyökalun varaosia!

Materiaali

Runko

- Valurauta

Asennus


Valuteräsrunkoon 3011.160 voidaan kiinnittää pelkästään SIMPLEX-halkaisuvasaran varaosia!

Lisätietoja

Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
60	89 x 63 x 160	1900	4030618303114	EAB897c006	21-04-92-30	3011.160

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."