

Valurauta runko SIMPLEX halkaisu kirveelle

3011.750



Tuotekuvaus

Tämä valuteräsrunko on kehitetty nimenomaan SIMPLEX-halkaisukirveille. Siihen on integroitu suojaholkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävä ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalalaus suojaa sitä tehokkaasti. 990 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta. Runkoon voi asentaa vain SIMPLEX-halkaisukirveen varaosia! Siirtyminen tähän työkaluun säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- Valurautarunko SIMPLEX-halkaisukirveisiin.
- Integroidulla vartta suojaavalla holkilla.
- Erinomainen murtolujuus.
- Ei halkeile.
- Vaimentaa iskuja.
- Kulutusta kestävä jauhemaalalaus.
- Hyvin kestävä.
- 990 gramman paino keskittyy päähän, joten halkaisee tehokkaasti.
- Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Tähän runkoon voidaan asentaa vain SIMPLEX-halkaisukirveen varaosia!

Vaimentaa ääniä ja värähtelyjä, erittäin kestävä, integroitu terässuojaholkki, pitkäikäinen, luja, ei säröilyä, kulutusta kestävä jauhemaalipinnoite.

Materiaali

Runko

- Valurauta

Asennus

Valurautarunkoon (Til.no. 3011.750) saa asentaa vain Simplex-halkaisukirveen varaosia.

Lisätietoja

Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
50	81 x 54 x 122	990	4030618300816	EAB052c002	21-04-92-30	3011.750

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."