

## SIMPLEX-kampanjasalkku · SIMPLEX-vaihtopäävasara, kumikomposiitti / muovi ja magneettipidin

### 3026s008



#### Tuotekuvaus

Tämä kampanjasalkku sisältää Halderin klassikon, SIMPLEX-vaihtopäävasaran til.nro 3026.060 ja lisäksi uuden kätevän magneettipitimen. SIMPLEX-vaihtopäävasara D60 mm (til.nro 3026.060), Halderin varsinainen yleisvasara, on saatavana materiaaliyhdistelmänä kumikomposiitti/muovi. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-iskupää (kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Punainen muovi-iskupää sallii kovat iskut ja on myös öljyn- ja rasvankestävä. Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan. Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka torjuu tehokkaasti likaa. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Halderin magneettipidintä käytetään monipuolisena kiinnittimenä ruiskuille, kaapeleille, putkille, vaatteille, merkintä- ja varoitusnauhoille ym. Pitimen avulla esineitä on kätevää kiinnittää ilman ruuveja. Lujatekoinen muovipidin pitää lujasti kuuden neodyymimagneetin muodostaman magneetin (D65 mm) ansiosta. Kumipintainen kosketuspinta kestävä öljyä ja suojaa naarmuilta. Muodon ansiosta pitimessä on kaksi kiinnityspaikkaa (esim. paineilmapistoolille ja letkulla), eivätkä ripustetut tarvikkeet sen ansiosta pääse putoamaan. Tämä pitää työpaikan turvallisena ja estää kompastumisvaarat.

Ominaisuudet:


Value-salkku: SIMPLEX-vaihtopäävasara (til.nro 3027.060) sekä magneettipidin (til.nro 3688.003).

- Sisältää Halderin suosikkituotteen, SIMPLEX-vaihtopäävasaran D60 mm, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä) / supermuovin (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) yhdistelmästä).
  - Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja on ympäristöystävällistä.
  - Ihanteellinen yleisvasara monenlaisiin kunnossapito- ja korjaustöihin erikovuisten iskupäiden ansiosta.
- Lisäksi Halderin magneettipidin mustana. Se on monikäyttöinen pidin, jota ei tarvitse kiinnittää ruuveilla.
  - Vahvaa muovia.
  - Kuusi neodyymimagneettia (D65 mm) tuottavat mahtavan pitovoiman.
  - Kumipintainen kosketuspinta kestävä öljyä ja suojaa naarmuilta.
  - Erikosen muodon ansiosta kaksi käyttöpaikkaa.

#### Käyttö

Huolto ja korjaustyö

#### Tilastiedot

Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	Til.nro
150 x 85 x 490	1750	4030618311898	3026s008

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."