

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä "Stand-Up"-muoto / kevytmetalli; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3029.280



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3029 on saatavana materiaaliyhdistelmänä kumikomposiitti/kevytmetalli. Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän "stand-up"-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävasti. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava kumiseos kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Alumiininen hopean värinen iskupää (sarja 3209) on kova ja kuumuutta kestävä. Se korvaa perinteisen lyijyvasaran.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä versiosta on saatavana koot D 60 mm ja D80mm. Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3029.282).

Ominaisuudet:

- Pystyssä pysyvä "Stand-up"-muotoiltu kumi-iskupää (3202.2) suojelee selkää ja vähentää kumartelun tarvetta.
- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä, pystyssä pysyvä "stand-up"-muoto) / kevytmetallin (hopeanvärinen, kova, kuumuutta kestävä) yhdistelmästä.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa.
- Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koko D60mm ja D80mm.
- Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3029.282).
- Kevytmetalli-iskupää on alumiinia ja korvaa perinteiset lyijyvasarat.

### Käyttö

Muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt

Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupää, joka pitää työkalun pystyssä.

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

#### Iskupää 2

- Kevytmetalli, hopeanvärinen
- kova
- Kuumuutta kestävä

#### Runko

- Valurauta

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
80	175	490	490 x 175 x 80	3550	4030618312420	AAA905c002	21-04-09-16	3029.280

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."