

SIMPLEX-Laadukas Puuvarsi • SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on valuteräs- tai alumiinirunko

3244.080



Tuotekuvaus

Sarjan 3244 SIMPLEX-puuvarret yhdistetään valuteräs- tai alumiinirunkoon, jonka koko on D30 mm – D80 mm. Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka torjuu tehokkaasti likaa. SIMPLEX-muotoilu sopii käyttäjän käteen paljon paremmin kuin tavanomainen kumivasara.

80mm halkaisijaltaan oleville vaihtopäävasaroille on saatavilla myös erittäin lyhyt varsi (tuotenumero 3244.082).

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- Sarjan 3244 SIMPLEX-puuvarret yhdistetään valuteräs- tai alumiinirunkoon, jonka koko on D30 mm – D80 mm
- Pehmentää iskuja
- Ergonominen muotoilu
- Otealueella kaksinkertainen lakkaus (likaa hylkivä)
- Pitkäkuituinen puu kestää ja kestää
- Turvallinen (pää ei irtoa varresta)
- Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja
- D80mm saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3244.082)

Materiaali

Varsi

- Puu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- SIMPLEX-valuteräsrunko
- SIMPLEX-Alumiinirunko

Tilauksetiedot

Ø		Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
80	395	395 x 37 x 32	[g] 255	4030618301493	EAC428c022	21-04-91-06	3244.080

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."