

SECURAL-vaihtopäävasara • Pää ja varsi tehty yhdestä teräskappaleesta, vaihtopäät suorakulmaisia, halkeamattomat päät

3380.040



Tuotekuvaus

SECURAL-vaihtopäävasara on suorakulmaisten iskupäidensä ansiosta mestari kun töitä pitää tehdä nurkissa ja reunoissa.

Polyuretaania olevat iskupäät ovat keskikovia ja vaihdettavissa.

Vasarapään ja teräskuulien painojen tasapaino ja iskupintojen vaimennusominaisuudet takaavat takaiskun tehokkaan vaimennuksen. Siksi käyttäjän nivelet rasittuvat vähemmän, vaikka hän käyttäisi erittäin kovia iskuja.

Pituussuunnassa hitsattu runko varmistaa murtumattoman vasarapään ja varren välisen liitoksen. Tämä tuote on saatavana kahtena kokona: 680 g ja 1000 g, iskupinnat 30 x 40 mm ja 35 x 45 mm.

Ominaisuudet:

- Polyuretaani-iskupäät ovat keskikovia, suorakulmaisia ja vaihdettavissa.
- Vaimentaa melua, täysin rekyyllitön.
- Erittäin suuri iskuvoima pienellä painolla.
- Pituussuunnassa hitsattu runko varmistaa, että iskupään ja varren välinen liitos ei murru.
- Saatavana kaksi kokoa: 680 g ja 1000 g, iskupinnat 30 x 40 mm ja 35 x 45 mm.

Käyttö

Parkettien ja laminaattien asennus, ikkunoiden ja ovien asentaminen, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, puusepäntyöt, metallilevytyöt, työkalujen asettaminen, korjaustyö, talttaustyöt

Materiaali



Malli

- Tukeva teräslevyrunko, jossa ergonomisesti muotoiltu kumikahva

Vaihtopäät (iskupäät)

- Polyuretaani, keltainen, suorakulmainen
- Keskikova
- melua vaimentava
- iskuvaimennus
- kulutusta kestävä

Tilaustiedot

Pituus x Leveys		Ulkomitat  [mm]	Pituus x Leveys x Korkeus	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30 x 40	117	300	300 x 117 x 32	680	4030618301844	AAA905c002	21-04-09-16	3380.040

Sovellusesimerkki

















Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."