

## BASEPLEX-vaihtopäävasarat • Nailon / selluloosa-asettaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi 3968.050



### Tuotekuvaus

Vaikka BASEBLEX edustaa malliston edullisen hintaista osaa, se täyttää epäilemättä Halderin tiukat laatuvaatimukset. BASEPLEX sarja 3968 on saatavana materiaaliyhdistelmänä selluloosa-asettaatti/nailon.

Punainen selluloosa-asettaatti-iskupää on sekä kova että öljyn- ja rasvankestävä.

Valkoinen nailoniskupää on vähän kovempi kuin punainen iskupää, ja se kestää myös kulutusta. Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojaus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.

Puuvarsi on ergonominen ja lakattu (maalattu).

Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.

Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:

- BASEPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu selluloosa-asettiin (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) / nailonin (valkoinen, kulutusta kestävä) yhdistelmästä.
- Tuotevalikoiman edullinen malli, totuttua Halder-laatua.
- Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojaus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.
- Ergonominen, lakattu puuvarsi.
- Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.
- Saatavana koot D25 mm – D50 mm.

### Käyttö

Kevyisiin ja keskiraskaisiin töihin, asennustyöt

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Iskupää 1

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

#### Iskupää 2

- Selluloosa-asettaatti, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä

#### Runko

- Sinkkipainevalu

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	[mm]	[mm]						
50	115	340	340 x 117 x 50	940	4030618304173	AAA905c002	21-04-09-16	3968.050

Sovellusesimerkki









### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

#### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

#### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."