

Indeksitapit, indeksointiruuvit • kuusiokauluksella, lyhyet EH 22120.



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Nämä indeksitapit ovat pienikokoisia.

Materiaali

Runko

- Automaattiteräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

- Teräs, karkaistu
- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Nuppi

- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

Toiminto

Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).

Lisätietoja


Huomioi

Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.


Lisää tuotteita

- Kiinnitysholkit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten

Piirustus



kuva 1




kuva 2 lukituksella

Tilastiedot


d ₁ -0,02 -0,05	Ulkomitat						AV [mm]	Jousivoima ¹⁾		min. max.		[g]	Til.nro
	d ₂	d ₃	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₃ -0,15	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
Ilman lukitusta – Kuva 1, Automaattiteräs													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0226
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	62	22120.0228
Lukituksella – Kuva 2, Automaattiteräs													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0236
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	60	22120.0238
Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0246
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	62	22120.0248
Lukituksella – Kuva 2, Ruostumaton teräs													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0256
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	60	22120.0258

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]	[g]	Til.nro
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.