

Tarkkuusindeksitapit • lieriömäisellä tapilla

EH 22130.



Tuotekuvaus

Holkilliset tarkkuusindeksointitapit ovat optimaalinen yhdistelmä nopeaa paikoitusta ja lukitusta varten.

Indeksointitapin ja holkin suuren tarkkuuden ansiosta saavutetaan huomattavan hyvä toistotarkkuus.

Materiaali

Tappi

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Holkki

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Runko

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Pallonuppi

- Kestomuovi, mustanharmaa

Asennus

Tarkka asetus edellyttää, että pallonuppi ja indeksointitappi asennuksen jälkeen liimataan yhteen. Yksityiskohtaiset kokoamisohjeet voit ladata PDF-tiedostona kohdasta "Dokumentit".

Toiminto


Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ylös ja kierretään 90°.

Lisätietoja

Huomioi

Holkit on tilattava erikseen

Piirustus




Tilaukset


					Ulkomitat							Jousivoima ¹⁾		Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	F ₁	F ₂	[g]	
-0,005 -0,01		n6			min.						~	~		
[mm]														
[N]														
[g]														
Ilman lukitusta – Kuva 1														
10	19	16	25	M 6	10	2,5	31	13	25,0	–	15	30	79	22130.0010
12	23	20	32	M 8	10	3,0	35	13	33,0	–	15	35	138	22130.0012
16	28	25	40	M10	10	3,0	42	13	41,5	–	20	50	226	22130.0016
20	33	30	40	M10	10	3,0	50	13	41,5	–	36	63	350	22130.0020
25	42	38	50	M10	10	3,0	60	13	51,0	–	20	73	649	22130.0025
Lukituksella – Kuva 2														
10	19	16	25	M 6	10	2,5	31	13	25,0	36,5	15	30	79	22130.0060
12	23	20	32	M 8	10	3,0	35	13	33,0	44,5	15	35	136	22130.0062
16	28	25	40	M10	10	3,0	42	13	41,5	53,0	20	50	228	22130.0066
20	33	30	40	M10	10	3,0	50	13	41,5	53,0	36	63	349	22130.0070
25	42	38	50	M10	10	3,0	60	13	51,0	62,5	20	73	650	22130.0075

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	d ₁ +0,005	d ₂	Ulkomitat		l ₂	[g]	Til.nro
			d ₃ n6 [mm]	l ₁ min.			
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, lieriömäinen – Kuva 3							
	10	19	16	11	8,5	11	22130.0090
	12	23	20	13	10,0	22	22130.0092
	16	28	25	17	14,0	40	22130.0093
	20	33	30	16	13,0	51	22130.0094
	25	42	38	19	16,0	99	22130.0096

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.