

Paikoitusholkit tiivisteellä, sileät • kuulalukitteisia nostotappeja varten

EH 22350.



Tuotekuvaus

Tiiviste estää nesteiden ja lian tunkeutumisen sisään. Siksi holkki sopii erityisen hyvin ulkoasennuksiin.

Kiinnitysholkit ovat varma ja nopea tapa kiinnittää kuulalukitteisia EH 22350/22351 nostotappeja. Käytetään sovelluksissa joissa vaaditaan upotusta pinnan tasoon.

Asennusta varten tarvitaan otsareikäavain. Lisävarusteeksi tarjoamme säädettävän, taivutetun otsareikäavaimen ja otsareikä-hylsyavaimen, Otsareikä-pistoavain sopii yhdessä hylsyavainruuvimeisselin kanssa ahtaisiin tiloihin.

Korroosion ja kulutuksen kestävä.

Materiaali

Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

O-rengas

- NBR

Jousi

- Ruostumaton teräs


Asennus

Helppo ja luotettava asennus.

Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille. Holkki voidaan helposti asentaa asennustyökälulla.

Voidaan käyttää ohutseinämäisillä osilla ja esim. umpirei'issä.




Piirustus




Tilaustiedot

d ₁ H11	Ulkomitat		Nimellispiuutta varten			Ulkomitat				Kivistysmomentti max. [Nm]	x [mm]	Kantavuus			Nostotappeille	Til.nro	
	d ₂ [mm]	[mm]	d ₃ -0,2	d ₄ +0,3	d ₅ +0,1	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄			F ₁	F ₂	F ₃			[g]
8	M16 x 1,5	10	24	9,9	3,1	37,5	32,5	16	12,5	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0601 / .0701	47	22350.1960
10	M20 x 1,5	15	28	12,3	5,1	51,0	45,0	20	21,0	100	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0621 / .0721	92	22350.1961
12	M24 x 1,5	15	32	14,4	5,1	53,0	47,0	22	21,0	150	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0631 / .0731	125	22350.1962
16	M30 x 2	25	39	19,3	5,1	78,0	72,0	30	33,0	200	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0641 / .0741	253	22350.1963

Lisätarvikkeet

	Sopii koolle d_1 [mm]	Pulttiväli $\pm 0,1$ [mm]	Pultin halkaisija $-0,1$ [mm]	Neliöavain [tuuma]	 [g]	Til.nro
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu						
	8	-	3		121	22350.1990
	10/12/16/20/25	-	5		309	22350.1991
otsareikä-hylsyavain						
	8	16	3	1/2	116	22350.1995
	10	20	5	1/2	136	22350.1996
	12	22	5	1/2	185	22350.1997
	16/20	30	5	1/2	243	22350.1998

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.