

Tunnistusyksiköt • Anturilla

EH 22810.



Tuotekuvaus

Tukielementillä olevan työkappaleen tunnistus. Tunnistusyksikkö rakennetaan aina tukielementin kanssa järjestelmään. Se antaa tiedon siitä, onko osa määrättyssä paikassa, yksinkertaisen pistokeliittimen kautta sähköisenä signaalina. Tunnistusyksikköä voidaan käyttää yhdessä erilaisten tukielementtien kanssa. Halderin standardivalikoimaan kuuluvat esimerkiksi tapit (EH 22690). Tiedonsiirto tapahtuu kaapeliyhteyden kautta. Vaihtoehtoisesti tunnistussignaalin voi lähettää radioteitse. Tunnistusyksikkö pitää kytkeä radiolähtetimeen holkkiversiolla. Tunnistusyksikkö täyttää kotelointiluokan IP6K7 vaatimukset (kestää korkeita lämpötiloja, lujarakenteinen).

Materiaali

Kaapeli

- Silikoni

Anturi

- Muovi, musta

Pistoke

- Metall

Runko

- Alumiini, sinielksoitu

Holkki

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Lisätietoja


Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettyessä. Erwin Halder KG on rekisteröity sähkölaitteiden valmistaja (WEEE-rek.nro DE 47048902).



Lisää tuotteita

- Indeksitapit, indeksointiruuvit, Anturilla
- Tukivasteet
- Tukivasteet, Muovisella tukipinnalla
- Radiolähtetin, tunnistusyksikköä varten
- Radiovastaanotin, tunnistusyksikköä varten
- Anturit (tunnistuselementit), anturinkiinnityksellä
- Anturit (tunnistuselementit), kytkinnastalla, kiertymisvarmistettu




Piirustus




Tilaustiedot


Ulkomitat												AV			 min. max.		 [g]	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁ min.	h ₁ max.	h ₂	h ₃	h ₄ min.	h ₄ max.	AV ₁	AV ₂	AV ₃	[°C]		[g]	
[mm]												[mm]						
tunnistusyksikkö holkilla – Kuva 1																		
M 8	M 8	20,3	12	15,8	21,4	30,5	40,5	5	12	10	20,0	30	1,5	1,5	-25	85	180	22810.0008
M12	M12	25,5	15	18,7	24,3	41,5	59,0	8	15	10	27,5	36	2,0	2,0	-25	85	344	22810.0012
tunnistusyksikkö pistokkeella – Kuva 2																		
M 8	M 8	20,3	12	15,8	21,4	30,5	40,5	5	12	10	20,0	30	1,5	1,5	-25	85	180	22810.1008
M12	M12	25,5	15	18,7	24,3	41,5	59,0	8	15	10	27,5	36	2,0	2,0	-25	85	408	22810.1012

Lisätarvikkeet

	 [g]	Til.nro
Anturi holkilla ja silikonikaapelilla		
	99	22810.9001
Anturi pistokkeella ja silikonikaapelilla		
 No Photo available	96	22810.9002

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

Tarkat sopivuustiedot nähdäksesi valitse haluttu tuotenumero.