

Putkikahvat • Suora, etukiinnitys

EH 24321.



Tuotekuvaus

Putkikahvoja käytetään esimerkiksi koneiden ovissa ja luukuissa.

Materiaali

Kahva

- Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
- Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Handle shank

- Alumiini, eloksoitu
- Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta

Hattu


- Muovi, vaaleanharmaa

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus



Tilaustiedot

| d ₁ | l ₁ ±0,25 | a | Ulkomitat | | | | | [g] | Til.nro |
|------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------------------|
| | | | b ₁ | d ₂ | h ₁ | h ₂ | l ₂ | | |
| [mm] | | | | | | | | | |
| Hopea, RAL 9006 | | | | | | | | | |
| 28 | 200 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 214 | 320 | 24321.0700 |
| 28 | 250 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 264 | 320 | 24321.0705 |
| 28 | 300 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 314 | 360 | 24321.0710 |
| 28 | 350 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 364 | 400 | 24321.0715 |
| 28 | 400 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 414 | 440 | 24321.0720 |
| 28 | 500 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 514 | 480 | 24321.0725 |
| 28 | 600 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 614 | 500 | 24321.0730 |
| Musta, RAL 9005 | | | | | | | | | |
| 28 | 200 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 214 | 300 | 24321.0800 |
| 28 | 250 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 264 | 360 | 24321.0805 |
| 28 | 300 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 314 | 360 | 24321.0810 |

| d ₁ | l ₁ ±0,25 | a | Ulkomitat | | | | | [g] | Til.nro |
|----------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------------------|
| | | | b ₁ | d ₂ | h ₁ | h ₂ | l ₂ | | |
| [mm] | | | | | | | | | |
| 28 | 350 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 364 | 380 | 24321.0815 |
| 28 | 400 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 414 | 440 | 24321.0820 |
| 28 | 500 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 514 | 480 | 24321.0825 |
| 28 | 600 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 614 | 500 | 24321.0830 |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."