

SIMPLEX -halkaisuvasara • valuteräsrungolla ja hikkorivarrella

EH 3007.



Tuotekuvaus

Koska SIMPLEX-halkaisu työkaluun on yhdistetty halkaisuleka ja parasta ammattilaatua oleva vaihtopäävasara, se säästää paljon rahaa verrattuna siihen, että nämä työkalut hankittaisiin erikseen. KWF, metsäteknologiaa tutkiva laitos, on todennut, että kyseessä on todella laadukas työkalu.

Laadukkaasta hiiliteräksestä valmistetut, muottiin taotut halkaisuterät halkaisevat erittäin tehokkaasti vääntökärkensä ansiosta. Tehoa lisää 4100 gramman kokonaispaino, joka keskittyy työkalun kärkeen.

Supermuovi-iskupää, D60 mm, on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Pehmeän puolen käyttö puuta kiilattaessa estää täysin lentävien metallisirpaleiden aiheuttaman vaaran. Lisäksi muovi- ja alumiinikiilat kestävät paljon kauemmin.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on maalattu ja ergonomisesti muotoiltu.

Nahkasuojus estää vahingot työkalua kuljetettaessa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja

Ominaisuudet:

- Kaksi työkalua yhdessä: halkaisukirves ja vaihtopäävasara. Yksi kaksoistyökalu on paljon halvempi kuin työkalut erikseen hankittuina.
- Laadukkaasta hiiliteräksestä valmistetut, muottiin taotut halkaisuterät halkaisevat erittäin tehokkaasti vääntökärkensä ansiosta.
- Supermuovi-iskupään D50 mm ansiosta metallisirpaleista ei ole vaaraa puuta halkaistaessa (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä).
- Muovi- ja alumiinikiilat kestävät paljon paremmin ja pidempään.
- Puutolppien lyöminen maahan hellävaraisesti.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa.
- Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Mukana nahkainen teränsuojus.
- Kokonaispaino 4100 g.

Käyttö

Puunhakkuu käsikäyttöisillä laitteilla, teräskiilojen turvallinen ja materiaalia säästävä iskeminen hellävaraisella vaihtopäällä, halkojen teko, puunkaato kiiloja käyttäen, seipäiden pystyttäminen, puutarhanhoito ja maisemointi

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Iskupää 1

- Halkaisupää on valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, muottiin taottu ja nuorutettu
- Sisältää muoviholkin
- Sisältää nahkaisen viiltosuojan

Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Asennus

SIMPLEX-halkaisuvasaraan saa asentaa vain supermuovivaihtopään 3207.060.

Halkaisupää 3210.160 voidaan asentaa ainoastaan teräsvalurunkoon 3011.160!

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Vara-ruuvi, valurautarunkoon SIMPLEX-halkaisukirveelle
- SIMPLEX leikkuusuoja
- SIMPLEX muoviholkki

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	[mm]	[mm]	[mm]					
60	224	900	65	4100	4030618303091	EAB897c006	21-04-09-02	3007.160

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."