

SIMPLEX-halkaisukirves • kiilaurilla, valurautarungolla ja hikkorivarrella

EH 3007.



Tuotekuvaus

Koska SIMPLEX-halkaisukirveeseen on yhdistetty halkaisukirves ja parasta ammattilaatua oleva vaihtopäävasara, se säästää paljon rahaa verrattuna siihen, että nämä työkalut hankittaisiin erikseen. KWF, metsäteknologiaa tutkiva laitos, on todennut, että kyseessä on todella laadukas työkalu.

Muottiin taottu ja huolellisesti karkaistua ja hiottu ja kiillotettu terä. Kiilaurat tehostavat halkaisua ja estävät kiilan juuttumisen puuhun. Siksi tämä versio on ihanteellinen kovapuun halkaisuun. Nahkasuojus estää vahingot työkalua kuljetettaessa.

Supermuovi-iskupää, D50 mm, on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Pehmeän puolen käyttö puuta kiilattaessa estää täysin lentävien metallisirpaleiden aiheuttaman vaaran. Lisäksi muovi- ja alumiinikiilat kestävät paljon kauemmin.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on maalattu ja ergonomisesti muotoiltu.

Kokonaispaino 2840 g.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- Kaksi työkalua yhdessä: halkaisukirves ja vaihtopäävasara. Yksi kaksoistyökalu on paljon halvempi kuin työkalut erikseen hankittuina.
- Muottiin taottu ja uritettu terä on ihanteellinen kovapuun halkaisuun.
- Supermuovi-iskupään D50 mm ansiosta metallisirpaleista ei ole vaaraa puuta halkaistaessa (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä).
- Muovi- ja alumiinikiilat kestävät paljon paremmin ja pitempään.
- Puutolppien lyöminen maahan hellävaraisesti.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa.
- Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Mukana nahkainen teränsuojus.
- Kokonaispaino 2840 g.

Käyttö

Lehtipuun halkaisu

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Iskupää 1

- Kirveenterä on muottiin taottu ja lämpökäsitelty, hiottu ja kiillotettu
- Sisältää muoviholkin
- Sisältää nahkaisen viiltosuojan

Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Asennus

SIMPLEX-halkaisukirveeseen saa asentaa vain supermuovivaihtopään 3207.050. Kirveenterän 3210.751 voi kiinnittää ainoastaan valurautarunkoihin 3011.750

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- SIMPLEX-halkaisukirves, Kapea muoto, valuteräsrunkolla ja hikkorivarrella
- SIMPLEX muoviholkki, SIMPLEX-kirveen terälle
- SIMPLEX leikkusuoja, SIMPLEX-kirveen terälle

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat				GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	[mm]			[g]				
50	210	765	100	2840	4030618310242	EAA616c009	21-04-19-01	3007.751

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."