

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti ja "Stand-Up"/TPE-soft; valurautarunko ja laadukas puuvarsi EH 3012.



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3012 on saatavana suosittu materiaaliyhdistelmästä TPE-soft/kumikomposiitti tehty iskupää. Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän "stand-up"-iskupään (3202.260) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävasti. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava kumiseos kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan. Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Tästä versiosta on saatavana koot D60mm ja D80mm. Malli D60mm ja D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3012.262, 3012.282).

#### Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-soft-materiaalin (sininen, pehmeä, värjäämätön) / pystyssä pysyvän "stand-up"-kumipään (3202.2) yhdistelmästä, joka vähentää kumartelun tarvetta ja suojelee siten selkää.
- Erittäin murtoluja valurautarunko johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Tästä versiosta on saatavana koot D60mm ja D80mm.
- Malli D60mm ja D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3012.262, 3012.282).

### Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, laattojen ja levyjen asennus

Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupää, joka pitää työkalun pystyssä.

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

#### Iskupää 2

- Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää
- Keskipövä
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

#### Runko

- Valurauta

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- SIMPLEX-vaihtopäävasarat, TPE-soft / kumikomposiitti; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

### Tilauksetiedot

Ø	—↑↓	—↑↓	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			[mm]							
60	150	405	405 x 150 x 60		1500	4030618311089	AAA905c002	21-04-09-16	3012.260	
80	175	490	490 x 175 x 80		2855	4030618312390	AAA905c002	21-04-09-16	3012.280	

Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."