

Kampanjasalkku "Dreamteam Interior" • SIMPLEX-vaihtopäävasara, TPE-soft / Supermuovi ja SECURAL-vaihtopäävasara EH 3117.



Tuotekuvaus

Halderin kampanjasalkku DREAMTEAM INTERIOR sisältää kaksi todella pätevää työkalua sisustustöihin:

SIMPLEX-vaihtopäävasara D40 mm (til.nro 3117.040), jossa on TPE-soft-/supermuovi-iskupää, on mainio vaihtopäävasara puusepäntöihin. Pehmeä TPE-soft-vaihtopää sopii ihanteellisesti töihin joissa tarvitaan kevyt kosketus niin, että esimerkiksi viilutustyöt voi tehdä käyttämättä ylimääräistä puukappaletta. Keskikova supermuovinen iskupää mahdollistaa kovemmat iskut silti puuta vahingoittamatta. Tämä malli sopii mainiosti myös prototyyppien rakentajalle sekä keittiö- ja kalusteasennuksiin. Erityisen kevyt alumiinirunko tekee vasarasta helposti hallittavan. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.


SECURAL-vasara on suorakulmaisten iskupäidensä ansiosta mestari kun töitä pitää tehdä nurkissa ja reunoissa. Se on ihanteellinen työkalu parketin ja laminaatin asennukseen sekä ikkunoiden lasitukseen. Polyuretaania olevat iskupäät ovat keskikovia ja vaihdettavissa. SECURAL-vaihtopäävasara vaimentaa tehokkaasti rekyyliin keveytensä (700 g) ja vasarapään teräskuulien ansiosta. Siten iskun koko voima siirtyy työkaluun. Vasara on ehdottoman turvallinen, koska sen pituussuunnassa hitsattu runko varmistaa murtumattoman vasarapään ja varren välisen liitoksen.

- Value-salkku sisältää kaksi Halderin erityisesti sisustustöihin sopivaa vaihtopäävasaraa.
- Sisältää SIMPLEX-vaihtopäävasaran D40 mm (3117.040), jonka iskupää on valmistettu TPE-soft-materiaalin (pehmeä, värjäämätön) / supermuovin (keskikova, hyvin kestävä) yhdistelmästä.
 - Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan.
 - Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja on ympäristöystävällistä.
 - Mainio vaihtopäävasara puusepäntöihin, keittiö- ja kalusteasennuksiin sekä prototyyppien valmistukseen.
- Lisäksi rekyylitön SECURAL-vaihtopäävasara (3380.040).
 - Ihanteellinen työkalu parketin ja laminaatin asennukseen sekä ikkunoiden lasitukseen.
 - Erittäin suuri iskuvoima pienellä painolla.
 - Polyuretaani-iskupäät ovat keskikovia, suorakulmaisia ja vaihdettavissa.
 - Vaimentaa melua, täysin rekyylitön.
 - Pituussuunnassa hitsattu runko varmistaa murtumattoman vasarapään ja varren välisen liitoksen.

Käyttö

Puusepäntö, huonekalujen kokoaminen

Tilastiedot

Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	Til.nro
130 x 50 x 400	1030	4030618311867	3117s003

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."