

SIMPLEX-vaihtopää 50 - 40 • TPE-mid, harmaa

EH 3203.



Tuotekuvaus

SIMPLEX-iskupää TPE-mid on valmistettu termoplastisesta elastomeerista ja sillä on noin 90 Shore A kovuus, mikä tekee siitä keskipehmeän (verrattavissa 3202-sarjan kumiseosvaihtopään kovuuteen).

Toisin kuin perinteiset kumivasarat, tämä harmaa iskupää ei jätä jälkeensä ei-toivottuja mustia jälkiä.

Tämä erikoisversio on varustettu D50mm pään halkaisijalla, mutta se on rakennettu D40mm runkoon.

Ylisuurten kosketuspintojen ansiosta työkalun herkkien pintojen käsittely on lempeää ja ne suojaavat maksimaalisesti, estäen runkoa aiheuttamasta naarmuja pinnoille.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-iskupää TPE-mid
- Harmaa
- Keskipöytä
- Ei jätä jälkiä
- Pään halkaisija D50mm asennettavaksi D40mm runkoon
- Ylisuurten kosketuspintojen ansiosta runko ei aiheuta naarmuja

Käyttö


Herkille materiaaleille, kipsilevyjen asennukseen, huonekalujen kokoamiseen, ikkuna- ja oviaasennukseen, puusepäntöihin, lattialaattojen asennukseen

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskipöytä

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
50	57 x 57 x 50	71	4030618313922	AAA905c002	21-04-91-06	3203.051

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."