

# SANS REBOND




## SUPERCRAFT SÉRIE 3366

- Sans rebond, grande force de frappe
- Protège et soulage les articulations
- Manche en hickory amortissant les vibrations
- Embouts interchangeables en nylon spécial : **pas d'écaillage** (même à des températures négatives), très résistant à l'usure, silencieux

Réf. art.	Ø [mm]	Poids [g]	Longueur [mm]
3366.020	20	245	300
3366.030	30	460	330
3366.040	40	715	355
3366.050	50	990	365
3366.060	60	1705	360

# HALDER

## SIMPLEMENT INTELLIGENT : LE PRINCIPE SIMPLEX



- 1 Toutes les pièces d'usure sont facilement interchangeables.
- 2 Embouts avec des duretés différentes, interchangeables pour s'adapter à chaque type de pièce.
- 3 Boîtiers en fonte malléable, aluminium ou fonte malléable renforcée.
- 4 Différents types de manches, en bois de haute qualité ou fibre de verre.


# HALDER



# L'ORIGINAL POUR LES PROFESSIONNELS

## MARTEAUX CLASSIQUES

## LA TOUTE PUISSANCE : LE PRINCIPE DU SUPERCRAFT



### TRAVAIL SANS REBOND


Le tube de tête du maillet SUPERCRAFT est rempli de grenaille d'acier qui arrive en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe. En conséquence, des frappes très puissantes sont possibles. De plus, cette technique protège et soulage les articulations mises à l'épreuve, et réduit les émissions nocives et éclats comparé aux marteaux classiques.

# HALDER FRANCE

HALDER France SAS  
67, Avenue des Tilleuls  
94320 Thiais  
FRANCE

T +33 1 80 45 00 55  
info@halder.fr  
www.halder.fr

Vendu par :



FR/FR/04/2020



# MENUISERIE / ÉBENISTERIE



# POSE DE CARRELAGE / PARQUETAGE

# CONSTRUCTION DE PORTES ET DE FENÊTRES

## SIMPLEX SÉRIE 3117

- Boîtier en aluminium extra léger
- Toutes les pièces sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- 2 embouts différents : TPE souple (bleu, souple, **sans marquage**) / superplastique (blanc, dureté moyenne, très durable, résistant à l'usure)

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3117.030	30	185	295
3117.040	40	350	325
3117.050	50	645	370
3117.060	60	875	405

## SIMPLEX SÉRIE 3017

- Toutes les pièces sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- Boîtier robuste et durable en fonte malléable
- 2 embouts différents : TPE souple (bleu, souple, **sans marquage**) / superplastique (blanc, dureté moyenne, très durable, résistant à l'usure)

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3017.030	30	340	295
3017.040	40	615	325
3017.050	50	1055	370
3017.060	60	1445	405

## SIMPLEX SÉRIE 3113

- Boîtier en aluminium extra léger
- Toutes les pièces sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- 2 embouts différents : TPE souple (bleu, souple, **sans marquage**) / TPE moyen (gris, dureté moyenne, **sans marquage**)

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3113.030	30	185	295
3113.040	40	345	325
3113.050	50	635	370
3113.060	60	850	405

## SIMPLEX SÉRIE 3013

- Toutes les pièces sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- Boîtier robuste et durable en fonte malléable
- 2 embouts différents : TPE souple (bleu, souple, **sans marquage**) / TPE moyen (gris, dureté moyenne, **sans marquage**)

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3013.030	30	340	295
3013.040	40	620	325
3013.050	50	1.060	370
3013.060	60	1.420	405

## SECURAL SÉRIE 3380

- Effet anti-rebond maximisé
- Totalement incassable
- Embouts interchangeables en polyuréthane : rectangulaires, silencieux, amortissants, durables



Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3380.040	30x40	680	300
3380.045	35x45	1000	310

## SIMPLEX MODÈLE 50:40

- Boîtier en aluminium extra léger
- Toutes les pièces sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- Des embouts spéciaux Ø 50 sont intégrés au boîtier Ø 40.
- 2 embouts différents : TPE souple (bleu, souple, **sans marquage**) / superplastique (blanc, dureté moyenne, très durable, résistant à l'usure)



Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3117.051	50	430	325