

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Muovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3006.060



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3006 -vasaroissa on muovi-iskupää kummallakin puolella. Punainen iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä. Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava ja erittäin murtoluja holkki. Iskuja pehmentävän ja ergonomisesti muotoillun laadukkaan puukahvan otealueella on likaantumislta suojaava kaksoismaalaus. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja ne voidaan jälkiasentaa. Se tarkoittaa rahan ja resurssien säästöä. Tästä versiosta on saatavana koot D30 ja D60.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara muovisilla vaihtopäillä (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) molemmilla puolilla.
- Erittäin murtoluja valurautarunko johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (torjuu likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/ylläpitotyö, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, kattojen asennus, telineiden pystytys, teltojen pystytys.

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø			Ulkomitat			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus						
			[mm]		[g]				
60	150	405	405 x 145 x 60		1520	4030618300168	AAA905c002	21-04-09-16	3006.060

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."