

Valurautarunko SIMPLEX-halkaisukirveeseen

3011.160



Tuotekuvaus

Tämä valuteräsrunko on kehitetty nimenomaan SIMPLEX-halkaisukirveille. Siihen on integroitu suojarahkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävä ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalauk suojaa sitä tehokkaasti. 1 900 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta. Runkoon voi asentaa vain SIMPLEX-halkaisutyökalun varaosia! Siirtyminen tähän työkaluun säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-valurautarunko.
- Integroidulla vartta suojaavalla holkilla.
- Erinomainen murtolujuus.
- Ei halkeile.
- Vaimentaa iskuja.
- Kulutusta kestävä jauhemaalauk.
- Hyvin kestävä.
- 1900 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta.
- Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Runkoon voi asentaa vain SIMPLEX-halkaisutyökalun varaosia!

Materiaali

Runko

- Valurauta

Asennus


Valuteräsrunkoon 3011.160 voidaan kiinnittää pelkästään SIMPLEX-halkaisuvasaran varaosia!

Lisätietoja

Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
60	89 x 63 x 160	1900	4030618303114	EAB897c006	21-04-92-30	3011.160

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."