

SIMPLEX-moukarit • Kumikomposiitti / supermuovi; valurautarunko ja hikkorivarsi

3027.100



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3027, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitista ja supermuovista, on ehdoton työkalu monenlaisiin töihin. Se on saatava myös kahtena moukariversiona, koska se on Halderin suosituimpia malleja: Toisen version iskupään halkaisija on D80 mm, kokonaispaino 3170 g ja kokonaispituus 80 cm (myös kumivaihtopäällä, pystyssä pysyvä malli). Isomman version iskupään halkaisija on D100 mm, kokonaispaino 5350 g ja kokonaispituus 100 cm. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-isku (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Supermuovi-iskupää (sarja 3207) sallii suuremman iskuvoiman kuin kumi-iskupää. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-moukari, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä) / supermuovin (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) yhdistelmästä.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka murtolujuus on huippuluokkaa.
- Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D80 mm (kokonaispaino 3170 g) ja D100 mm (kokonaispaino 5350 g).
- Saatavana koot D80mm, myös kumivaihtopäällä, pystyssä pysyvä malli.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, reunakivien/katukivien asennus, l-kivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, halkaisukiilojen iskeminen, telineiden pystytys, teltojen pystytys, katteiden asennus, valmistalorakentaminen, kattorakenteiden asennus

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5350	4030618310280	AAA938c002	21-04-09-20	3027.100

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."