

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Muovi/supermuovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3067.050



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3067 on saatavana materiaaliyhdistelmänä muovi/supermuovi. Punainen muovi-iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä. Äärimmäisen homogeenisesta materiaalista pursotettu supermuovi-iskupää (sarja 3207) on keskikovaa muovia oleva iskupää, joka kestää huomattavasti paremmin kulutusta.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30mm – D60mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu muovin (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) / supermuovin (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) yhdistelmästä.
- Erittäin murtoluja valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30mm – D60mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/ylläpityö, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, telineiden pystytys, teltojen pystytys.

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä
- Monikäyttöinen

Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
50	135	370	370 x 135 x 50	1115	4030618302483	AAA905c002	21-04-09-16	3067.050

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."