

SIMPLEX-Alumiinirunko

3122.040



Tuotekuvaus

Keveytensä ansiosta SIMPLEX-alumiinirunko (sarja 3122) sopii arkojen työkalupaleiden ja helposti särkyvien materiaalien käsittelyyn. Käyttäjä itse säätää iskun voiman. Toinen etu on se että kevyt vaihtopäävasara on helppo kuljettaa vyölenkissä. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävä ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalauk suojaa sitä tehokkaasti. Siihen on integroitu suojarahkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D60 mm. Kupari- tai kevytmetallivaihtopäitä ei saa asentaa alumiinirunkoon!

Runko on kevyt, joten iskuvoimaa on helppo käyttää juuri oikean verran. Tällä rungolla varusteltuja vasaroita suositellaan arkojen työkalupaleiden tarkkaan asennukseen.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-alumiinirunko.
- Keveytensä ansiosta sopii arkojen työkalupaleiden tai herkästi särkyvien materiaalien tarkkaan käsittelyyn.
- Käyttäjä itse säätää iskun voiman.
- Kevyt vaihtopäävasara on helppo kuljettaa vyölenkissä.
- Integroidulla vartta suojaavalla holkilla.
- Erinomainen murtolujuus.
- Ei halkeile.
- Vaimentaa tärinää, pehmentää iskuja.
- Kulutusta kestävä jauhemaalauk.
- Hyvin kestävä.
- Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D60 mm.
- Kupari- tai kevytmetallivaihtopäitä ei saa asentaa alumiinirunkoon!

Materiaali

Runko

- Alumiini Al

Asennus

Alumiinirunkoon ei saa kiinnittää kuparivaihtopäitä eikä pehmeästä metallista tehtyjä vaihtopäitä!

Lisätietoja

Huomioi

Ruuvi ja mutteri mukana

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
40	74 x 54 x 98	170	4030618301370	EAB585c005	21-04-92-30	3122.040

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."