

SIMPLEX-vaihtopää • Kumikomposiitti, musta, pystyssä pysyvä malli

3202.260



Tuotekuvaus

Musta SIMPLEX-kumikomposiittipää (sarja 3202), jonka kovuus on noin 85 Shore A, on keskikova iskupää. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova iskupää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Halder on nyt kehittänyt tätä suosikkimalliaan edelleen: Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän "stand-up"-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi. Voidaan yhdistää kaikkiin D60mm ja D80mm SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin.

Ominaisuudet:

- Halderin suosikkimallin kehitemä. "Stand-up"-muotoiltu kumi-iskupää (3202.2) suojelee selkää ja vähentää kumartelun tarvetta.
- SIMPLEX-kumikomposiitti-iskupää.
- Musta.
- Keskikova.
- Iskuja vaimentava.
- Hajuton.
- Kestää erittäin hyvin kulutusta.
- Saatavana koko D60 mm ja D80mm.

Käyttö


Suuri iskuvoima, oikaisutyöt, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- Kumikomposiitti, musta, pystyssä pysyvä malli
- Keskikova
- Iskuja vaimentava
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
60	65 x 75 x 66	200	4030618310860	AAA905c002	21-04-91-06	3202.260

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."