

## SIMPLEX -halkaisupää

3210.160



## Tuotekuvaus

SIMPLEX-halkaisutyökalun iskupää on valmistettu laadukkaasta hiiliteräksestä. Vääntökärkensä ansiosta se halkaisee äärimmäisen tehokkaasti. 1340 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta. Muoviholkin ansiosta halkaisupään voi kiinnittää SIMPLEX-runkoon.

Tämän halkaisupään saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.160!

Siirtyminen tähän työkaluun säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-halkaisutyökalun halkaisupää.
- Valmistettu laadukkaasta hiiliteräksestä.
- Vääntökärkensä ansiosta se halkaisee äärimmäisen tehokkaasti.
- 1340 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta.
- Muoviholkki SIMPLEX-runkoon kiinnitystä varten.
- Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.160!

## Materiaali

## Vaihtopää (iskupää)

- Korkealaatuinen hiiliteräs, muottiin taottu, nuorutettu
- Sisältää muoviholkin

## Asennus

Halkaisupää 3210.160 voidaan asentaa ainoastaan teräsvalurunkoon 3011.160!

## Lisätietoja

## Huomioi

Patentoitu kiinnitys runkoon

## Tilaustiedot

Ø		Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
60	65	130 x 65 x 50	[g] 1340	4030618303107	EAB897c006	21-04-19-90	3210.160

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."