

## FERROPLEX-yhdistelmävasara • Asentajanvasara ja vaihtopäävasara yhdessä

3677.035



### Tuotekuvaus

Halder on suunnitellut FERROPLEX 2-in-1 -yhdistelmävasaran heille, haluavat saada yhdessä työkalussa sekä teräsvasaran että vaihtopäävasaran edut.

Vasarapää on valmistettu laadukkaasta nuorrutusteräksestä, jossa on huolellisesti induktiokarkaistu iskupinta.

Vastapuolen vaihdettava nailoniskupää tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella.

Murtumaton, ergonomisella luistamattomalla kumiote-pinnalla varustettu teräsputkivarsi FERROPLEX-vasarasta on saatavana koot D30 mm, kokonaispaino 600 g ja D35 mm, kokonaispaino 800 g.

Ominaisuudet:

- 2-in-1-yhdistelmävasara (teräsvasara ja vaihtopäävasara).
- Hammer head made of premium heat-treated steel, impact surface induction hardened.
- Vaihtopää erittäin lujaa erikoisnailonia.
- Murtumaton, ergonomisella luistamattomalla ote-pinnalla varustettu teräsputkivarsi.
- Kulutusta kestävä jauhemaalalaus suojaa ruostumiselta.
- Saatavana koot D30 mm (600 g) ja D35 mm (800 g).

### Käyttö

Huolto ja korjaustyö, yleiset teollisuuden asennustyöt, käsiteollisuus ja autonkorjaustyöt

### Materiaali

#### Varsi

- Teräsputki, jossa ergonomisesti muotoiltu kumikädensija

#### Vaihtopää (iskupää)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murre (ei edes nollan alapuolella)
- melua vaimentava
- erittäin voimakas isku

#### Vasaran lyöntipää

- Nuorrutusteräs, induktiokarkaistu

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
35	104	295	295 x 104 x 35	800	4030618303046	AAA905c002	21-04-09-16	3677.035

Sovellusesimerkki





## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."