

Magneettipidin

3688.002



Tuotekuvaus

Halderin magneettipidintä käytetään monipuolisena kiinnittimenä ruiskuille, kaapeleille, putkille, vaatteille, merkintä- ja varoitusnauhoille ym. Pitimen avulla esineitä on kätevää kiinnittää ilman ruuveja.

Lujatekoinen muovipidin pitää lujasti kuuden neodyymimagneetin muodostaman magneetin (D65 mm) ansiosta. Kumipintainen kosketuspinta kestää öljyä ja suojaa naarmuilta.

Muodon ansiosta pitimessä on kaksi kiinnityspaikkaa (esim. paineilmapistoolille ja letkulla), eivätkä ripustetut tarvikkeet sen ansiosta pääse putoamaan. Tämä pitää työpaikan turvallisena ja estää kompastumisvaarat.

Magneettipitimet on pakattu yksitellen pahvilaatikkoon, jossa ne ovat suojassa ja johon on merkitty turvallisuustiedot ja käyttöohjeet.

Tämä tuote on saatavana sinisenä ja mustana.

Ominaisuudet:

- Monikäyttöinen pidin, jota ei tarvitse kiinnittää ruuveilla.
- Vahvaa muovia.
- Kuusi neodyymimagneettia (D65 mm) tuottavat mahtavan pitovoima.
- Kumipintainen kosketuspinta kestää öljyä ja suojaa naarmuilta.
- Erikaisen muodon ansiosta kaksi käyttöpaikkaa.
- Houkutteleva myyntipakkais, jossa turvallisuustiedot ja käyttöohjeet.
- Saatavana sinisenä ja mustana.

Käyttö

Puhalluspistoolit, kaapelit, vaatteet, sulkunauha ja muut välineet voidaan kiinnittää/ripustaa helposti!

Materiaali

Magneetti

- Kestomagneetti

Holkki

- muovi

Lisätietoja

Huomioi

OEM-versio yksilöllisesti muotoillulla etupinnalla (tartuntapinnalla) tilauksesta. Verpackungseinheit 10 Stück (Bestellmenge in Stück)

Tilaustiedot

Ulkomitat		Väri	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
d	l						
[mm]							
75	100	Sininen	250	4030618309895	EAB489h002	21-02-08-13	3688.002

Sovellusesimerkki











Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."