

## Porrasleuat • tarttujakynsille

EH 1702.




## Tuotekuvaus

- Pää- sekä sivupinnassa kierteitys suuntapalojen kiinnitykselle
  - Hiotut kiinnityspinnat
  - Muidenkin vaihdettavien leukojen kiinnitys mahdollista (til.nro 1701.250–1701.280)
  - Sopii tartuntavasteiden kiinnitykseen
  - Työstökappaleen ensimmäinen ja toinen kiinnitysvaihe ilman lisäasetuksia
  - Sopii snap-on-järjestelmän asennukseen (til.nro 1701.190–1701.200) leuan korkealle puolelle
- Huomioitavaa:  
Jäykät leuat soveltuvat vain suorakulmaisille (sahatuille) työkappaleille – yhdensuuntaisuus korkeintaan 0,5 mm ( $// \leq 0,5$ ) ja sylinterinmuotoisille työkappaleille joissa pyöreys korkeintaan 0,5 ( $O \leq 0,5$ ).


## Materiaali

- Teräs, karkaistu

## Piirustus




kuva 1




kuva 2

## Tilaustiedot

Leukaleveys [mm]	Ulkomitat						h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		Til.nro
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[mm]					
<b>Leuka, kiinteä – Kuva 1</b>											
125	124,4	74	92	43	34	39,5	20	24	3 kg	1702.400	
<b>Leuka, liikuttettava – Kuva 2</b>											
125	124,4	74	70	40	47	39,5	20	24	1800 g	1702.500	

## Sovellusesimerkki



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
kiinnitysleveys s <sub>1</sub>	0 - 64	0 - 182	0 - 314
kiinnitysleveys s <sub>2</sub>	52 - 106	52 - 224	52 - 356
kiinnitysleveys s <sub>2</sub> ronde werkstukken	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
kiinnitysleveys s <sub>3</sub>	78 - 106	131 - 313	131 - 445
kiinnitysleveys s <sub>4</sub>	107 - 214	160 - 332	160 - 464

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."