

Kuulavasteet • kovametallikuulalla, karhennettu

EH 22730.



Tuotekuvaus

Soveltuu erityisen hyvin valuosille (kova valupinta) tukena, vasteena, painimena ja kiinnityselementtien rakenneosana.

Materiaali

Kuula

- Kovametalli, karhennettu, niklattu

Holkki


- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
- Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu

Lisätietoja

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.
Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.

Piirustus



Tilastiedot

d ₁	d ₂	d ₃	Ulkomitat		kuulan halkaisija	AV [mm]	Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	Kivistysmomentti max. [Nm]	[g]	Til.nro
			l ₁ ±0,2 [mm]	l ₂ -0,5						
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22730.0362
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22730.0363
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22730.0378
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22730.0379
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	22730.0380
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22730.0381
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	22730.0382
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	22730.0383
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Ruostumaton teräs										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22730.0390
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22730.0392
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22730.0394
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22730.0396
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	22730.0398
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22730.0399
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	22730.0400
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	22730.0401

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."