

Putkikahvat • straight, front mounting

EH 24321.



Tuotekuvaus

Putkikahvoja käytetään esimerkiksi koneiden ovissa ja luukuissa.

Materiaali

Kahva

- Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
- Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Handle shank

- Alumiini, eloksoitu
- Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta

Hattu


- Muovi, vaaleanharmaa

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ₁ ±0,25	a	Ulkomitat					[g]	Til.nro
			b ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂		
[mm]									
Hopea, RAL 9006									
28	200	14	25	M6	50	66	214	320	24321.0700
28	250	14	25	M6	50	66	264	320	24321.0705
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	24321.0710
28	350	14	25	M6	50	66	364	400	24321.0715
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	24321.0720
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	24321.0725
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	24321.0730
Musta, RAL 9005									
28	200	14	25	M6	50	66	214	300	24321.0800
28	250	14	25	M6	50	66	264	360	24321.0805
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	24321.0810

d ₁	l ₁ ±0,25	a	Ulkomitat					[g]	Til.nro
			b ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂		
[mm]									
28	350	14	25	M6	50	66	364	380	24321.0815
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	24321.0820
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	24321.0825
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	24321.0830

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."