

## SIMPLEX-valuteräsrunko

EH 3011.



## Tuotekuvaus

SIMPLEX-valuteräsrunko (sarja 3011) on Halderin valikoiman yleisimmin käytetty runko. Siihen on integroitu suojaholkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävä ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalauk suojaa sitä tehokkaasti. Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, koot D30 mm – D140 mm. Muunnettua käytetään myös yhdessä SIMPLEX-halkaisukirveiden ja SIMPLEX-halkaisuvasaroiden kanssa.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-valurautarunko
- Integroidulla vartta suojaavalla holkilla
- Erinomainen murtolujuus
- Ei halkeile
- Vaimentaa tärinää, pehmentää iskuja
- Kulutusta kestävä jauhemaalauk
- Hyvin kestävä
- Halderin suosikkimalli
- Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D140 mm ja erikoisversiona SIMPLEX-halkaisukirveisiin ja SIMPLEX-halkaisutyökaluihin

## Materiaali

## Runko

- Valurauta

## Lisätietoja

## Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

## Lisää tuotteita

- Vara-ruuvi, SIMPLEX-valuteräsrunko

## Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	Pituus x Leveys x Korkeus [mm]						
30	52 x	32 x 61	225	4030618301295	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.030</a>
40	62 x	43 x 76	420	4030618301301	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.040</a>
50	74 x	54 x 98	725	4030618301318	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.050</a>
60	74 x	32 x 109	975	4030618301325	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.060</a>
80	90 x	85 x 146	1785	4030618301332	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.080</a>
100	105 x	100 x 192	3550	4030618301349	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.100</a>
125/140	114 x	128 x 226	5370	4030618301356	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3011.125</a>

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."