

Kampanjasalkku Dreamteam Construction • SIMPLEX-vaihtopäävasara D80, kumiseos "stand-up" / supermuovi ja PICARD-moukarin BlackTec EH 3027.



Tuotekuvaus

Tämä kampanjalaatikko Dreamteam Construction tarjoaa sinulle kaksi aitoa rakennusalan asiantuntijaa:

SIMPLEX-vaihtopäävasara D80mm (Art. 3027.280) kumiseoksen ja supermuovin yhdistelmällä on ehdoton myyntimenestys Halderin tuotevalikoimassa.

Nerokkaan muotonsa ansiosta "stand-up" kumivaihtopää mahdollistaa vasaran seisomisen tukevasti pystyssä ja vähentää kumartelun tarvetta, mahdollistaen ergonomisemman ja selkäystävällisemmän työskentelyn. Erittäin vähäkuluinen, iskunvaimennus ja hajuton, todistettu kumiseos tarjoaa paljon pidemmän käyttöiän kuin tavallinen kumivasara.

Supermuovivaihtopää mahdollistaa voimakkaamman iskun kuin kumivaihtopää.

Kaikki osat ovat vaihdettavissa/päivitettävissä, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan ja ympäristöystävällisen.

PICARD-moukarin BlackTec® FS 328 (Art. 0032800-1250) pää painaa 1 250 g. Siinä on tuhoutumaton 3-komponenttinen varsi. Sisäinen lasikuituydin takaa valtavan vakauden lisäksi myös tärinän vaimennuksen. PICARDin tunnetusta huippulaadukkaasta teräksestä taottu pää on karkaistua ja lämpökäsitelty huolellisesti. Näin lohkeilu ja kuluminen minimoidaan.

Ominaisuudet:


Kampanjalaatikko Dreamteam Construction, joka koostuu kahdesta asiantuntijasta: SIMPLEX-vaihtopäävasarasta ja PICARD-moukarin BlackTec®:

- Sisältää SIMPLEX-vaihtopäävasaran D80mm (Art. 3027.280) kumiseosvaihtopäällä "Stand-Up" (musta, keskikova, iskunvaimennus, hajuton, vähäinen kuluminen) / supermuovi (valkoinen, keskikova, erittäin kestävä).
- HALDERin huippusuosikin jatkokehitys rakennus-, puutarhanhoito- ja maisemointisektorille: "Stand-Up" kumivaihtopää varmistaa selkäystävällisen työskentelyn ja vähentää kumartumisen tarvetta.
- Kaikki osat ovat vaihdettavissa / päivitettävissä, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan ja ympäristöystävällisen.
- Täydennetty PICARD-moukarin BlackTec® FS 328 (Art. 0032800-1250), paino 1,250 g:

Käyttö

Rakennus

Tilaustiedot

Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	Til.nro
257 x 97 x 534	4250	4030618313199	3027s023

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."