

## Kampanjasalkku Dreamteam Floor Tiling • SIMPLEX-vaihtopäävasara, TPE-pehmeä / TPE-keskikova ja PICARD-laatoittajan vasara EH 3113.



### Tuotekuvaus

Promo Box LATTIALAATTAUNELMATIIMI sisältää kaksi lattialaatta-asennuksen asiantuntijaa, HALDERiita ja PICARDiita:

SIMPLEX-vaihtopäävasara D40mm (tuotenro 3113.040) TPE-pehmeä / TPE-keskikova vaihtopäällä HALDERiita on ihanteellinen lisä PICARDin laatoittajan vasaralle. Laattojen asettaminen onnistuu varovasti ja ilman vahinkoa. Alumiinirunko integroidulla kahvasuojaholkilla tekee vasarasta erittäin kevyen työkalun (345 g) ja mahdollistaa oikean iskunvoiman helpon käytön ja hallinnan. Molemmat vaihtopäät eivät jätä jälkiä eivätkä aiheuta ei-toivottuja kumijälkiä - toisin kuin perinteiset kumivasarat. Sininen TPE-pehmeä vaihtopää on pehmeä ja tarjoaa erinomaisen iskunvaimennuksen. Keskikova, harmaa TPE-keskikova vaihtopää mahdollistaa työskentelyyn lisääntyneellä iskunvoimalla. Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa. Tämä auttaa sekä kukkaroasi että ympäristöä.

PICARDin laatoittajan vasara (tuotenro 0008390) erottuu ergonomisella 2-komponenttisella kahvalla, jossa on tärinävaimennus, mikä tarjoaa vaivattoman käsittelyn sisäisen lasikuituytimen ansiosta. Liukumaton kahva-alue ja ripustuslenkki kahvan päässä takaavat turvallisen työskentelyn. Sen vasarapäässä on eri iskulaput. Litteää puolta voidaan käyttää viillettyjen laattojen murtamiseen täydellisellä tarkkuudella. Vastakkaisella puolella oleva kovametallikärki murtaa jopa poltetut pinnat tarkasti ja vaivattomasti. Sitä puolta voidaan myös käyttää reikien lyömiseen laattaan pyöreän reikätyökalun avulla. Poikkeuksellisen kevyt (180 g), tämä vasara on myös erittäin kestävä ja pitkäikäinen.

Ominaisuudet:

Promo Box LATTIALAATTAUNELMATIIMI sisältää kaksi lattialaatta-asennuksen asiantuntijaa HALDERiita ja PICARDiita.

- Sisältää SIMPLEX-vaihtopäävasaran D40mm (tuotenro 3113.040) TPE-pehmeä (pehmeä, ei naarmuta) / TPE-keskikova (harmaa, keskikova, ei naarmuta) vaihtopäällä:
  - Alumiinirunko integroidulla kahvasuojaholkilla tekee vasarasta erittäin kevyen työkalun (345 g) ja mahdollistaa oikean iskunvoiman helpon käytön ja hallinnan
  - Mahdollistaa laattojen varovaisen asettamisen ilman, että ne vaurioituvat.
  - Ei jätä väritahroja, ei aiheuta ei-toivottuja mustia kumijälkiä - toisin kuin perinteinen kumivasara.
  - Kaikki osat ovat vaihdettavissa / päivitettävissä, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan ja ympäristöystävällisen.
- Lisäksi mukana PICARDin laatoittajan vasara (tuotenro 0008390):
  - Ergonominen ja tärinää vaimentava 2-komponenttinen kahva sisäisellä lasikuituytimellä.
  - Liukumaton tarttumapinta.
  - Ripustuslenkki kahvan päässä työkalun kiinnittämiseksi. Kevyt (180 g), mutta erittäin kestävä ja pitkäikäinen.
  - Litteä puoli viillettyjen laattojen murtamiseen.
  - Integroitu kovametallikärki murtaa poltetut pinnat; kärki voidaan myös käyttää reikien lyömiseen laattaan pyöreän reikätyökalun avulla.

### Käyttö

Varten laatoitustyöt

### Tilaustiedot

Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
125 x 50 x 400	525	4030618311980	AAA905c002	21-04-09-16	3113s002

Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."