

SIMPLEX-vaihtopää • TPE-soft, sininen

EH 3201.



Tuotekuvaus

SIMPLEX-iskupää TPE-soft (sarja 3201) on kestumuovia ja SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Sen kovuus on noin 65 Shore A. Tämä iskuja tehokkaasti vaimentava sininen iskupää on ihanteellinen vaihtoehto töihin, joissa tarvitaan kevyt kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Saatavana koot D30mm – D80mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-iskupää TPE-soft.
- Sininen.
- Soft.
- Pehmeä.
- Vaimentaa tehokkaasti iskuja.
- Sopii ihanteellisesti töihin, joissa tarvitaan kevyt kosketus.
- Saatavana koot D30mm – D80mm.

Käyttö


aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, laattojen ja levyjen asennus, luonnonkivien asennus, huonekalujen kokoaminen, kuivarakentaminen, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	37 x 32 x 33	23	4030618300922	AAA905c002	21-04-91-06	3201.030
40	45 x 40 x 40	47	4030618300939	AAA905c002	21-04-91-06	3201.040
50	55 x 55 x 55	90	4030618300946	AAA905c002	21-04-91-06	3201.050
60	65 x 66 x 66	135	4030618300953	AAA905c002	21-04-91-06	3201.060
80	89 x 91 x 71	365	4030618312086	AAA905c002	21-04-91-06	3201.080

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."