

SIMPLEX-vaihtopää • TPE-mid, harmaa

EH 3203.



Tuotekuvaus

Sarjan 3844 SIMPLEX-lasikuituvarret kiinnitetään SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on musta valuteräsrunko, koot D30 mm – D80 mm. Nämä poikkeuksellisen vahvat ja kestävät varret eivät mene rikki. Ne vaimentavat iskuja ja ne on muotoiltu ergonomisesti, ja niissä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-iskupää TPE-mid.
- Harmaa.
- Keskikova.
- Ei värjää.
- Saatavana koot D30mm – D80mm.

Käyttö


Aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, luonnonkivien asennus, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, laattojen ja levyjen asennus kivityöt, muuratut rakenteet /portaat, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	37 x 32 x 33	22	4030618301011	AAA905c002	21-04-91-06	3203.030
40	45 x 40 x 40	45	4030618301028	AAA905c002	21-04-91-06	3203.040
50	55 x 55 x 55	85	4030618301035	AAA905c002	21-04-91-06	3203.050
60	65 x 66 x 66	140	4030618301042	AAA905c002	21-04-91-06	3203.060
80	89 x 91 x 71	350	4030618312093	AAA905c002	21-04-91-06	3203.080

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."