

SIMPLEX , laadukas, erittäin lyhyt puuvarsi • SIMPLEX -vaihtopäävasara, joissa on valurautarunko EH 3244.



Tuotekuvaus

Erittäin lyhyet SIMPLEX-sarjan 3244 puiset varret yhdistetään SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on valurautarunko ja halkaisija D80mm. Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka torjuu tehokkaasti likaa. SIMPLEX-muotoilu sopii käyttäjän käteen paljon paremmin kuin tavanomainen kumivasara. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- Laadukas SIMPLEX-puuvarsi halkaisijan 80 mm valuteräsrunkoon
- Eryyisen lyhyt varsi, kahvan pää ei osu maahan
- Pehmentää iskuja
- Ergonominen muotoilu
- Otealueella kaksinkertainen lakkaus (liikaa hylkivä)
- Pitkäkuituinen puu kestää ja kestää
- Turvallinen (pää ei irtoa varresta)
- Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja

Materiaali

Varsi

- Puu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- SIMPLEX-valuteräsrunko

Tilaustiedot

Ø	← →	Ulkomitat		Kahvamalli	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
		Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]						
60	207	207 x 31,0 x 35		erityisen lyhyt	125	4030618314301	EAC428c022	21-04-91-06	3244.062
80	230	232 x 38,5 x 32		erityisen lyhyt	150	4030618312833	EAC428c022	21-04-91-06	3244.082

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."