

APPLICATIONS



HALDER

SERVICE ET QUALITÉ DU FABRICANT

**DAS
ORIGINAL
MADE IN
GERMANY.**



ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.com
www.halder.com

#BeAnOriginalPro

Follow us:
@haldertools  


Vendu par :



103.169

FR/EH/07/2020

HALDER



german
brand
award
19
gold



L'ORIGINAL POUR LES PROFESSIONNELS

OUTILLAGE FORESTIER

HACHE ET MASSE EN UN

→ BÔTIER EN FONTE MALLÉABLE

La résistance à la rupture élevée et le manchon de protection du manche du bôtier en fonte malléable font de ce Merlin, un outil très durable à utiliser au quotidien.

→ EMBOUT

Grâce à l'embout spécial, la hache est aussi bien adaptée au fendage qu'utilisable comme maillet.

→ MANCHE EN BOIS HICKORY

Ce type de bois est l'un des plus résistants, avec des propriétés naturelles d'absorption des vibrations et d'élasticité. En cas de bris, la longue structure fibreuse assure une sécurité maximale.

→ LAME

La lame de hache est matricée, durcie et trempée, rectifiée et polie – prête pour toutes les applications.



HACHES À FENDRE SIMPLEX FORME MINCE

avec boîtier en fonte malléable et manche en hickory
avec étui de protection de la lame en cuir



Maillet et hache à fendre en un outil, lame en acier au carbone forgé, trempé et revenu, rectifiée et polie, avec manchon de protection du manche massif, embout en superplastique, certifié KWF, toutes pièces échangeables

Domaines d'application :

Particulièrement adapté au ramassage et fendage du bois résineux. Enfonçage de coins de fendage métalliques et des coins et des piquets en bois

Réf.-Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.750	50	100	765	2.700

MASSE MERLIN SIMPLEX

avec boîtier en fonte malléable et manche en hickory
avec étui de protection de la lame en cuir



Maillet et masse merlin en un outil, lame en acier au carbone forgé, trempé et revenu, bec de piquage, embout superplastique, avec manchon de protection du manche massif, certifié KWF, toutes pièces échangeables

Domaines d'application :

Ramassage du bois par engins manuels, enfonçage de coins de fendage métalliques avec l'embout en superplastique, fendage du bois au mètre, utilisation de coins, enfonçage de pieux, jardinage/paysagisme

Réf.-Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.160	60	65	900	4.100

MARTEAU DE FRAPPEUR SIMPLEX

avec boîtier en fonte malléable et manche en hickory



Embouts en superplastique ultrarésistante, manche et embouts échangeable, certifié KWF

Domaines d'application :

Jardinage/paysagisme, pose de margelles, construction de clôtures, frappe de coins de fendage, construction d'échafaudages et de tentes, charpentage

Réf.-Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.081	80	175	800	3.090
3007.100	100	200	1.000	5.200
3007.125	125	215	1.040	7.700
3007.141	140	215	1.045	7.900

MASSE COUPLE

avec embouts plats en nylon spécial
pour une grande force de frappe

sans rebond



Parfait pour enfoncer des pieux en bois et des coins. Les embouts sont très résistants à l'usure, silencieux et n'éclatent pas.

ATTENTION : la grenaille d'acier dans la tête du maillet n'est pas scellée et peut tomber lors du retrait de l'embout. Ne pas utiliser dans des environnements sensibles ou dans l'industrie.

Réf.-Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3366.0S3	80	165	880	3.600
3366.0S5	100	175	1.000	5.000
3366.0S6	100	205	1.000	6.500

HACHES À FENDRE AVEC BOSSAGES LATÉRAUX

avec boîtier en fonte malléable et manche en hickory
avec étui de protection de la lame en cuir



Maillet et hache à fendre en un outil, lame en acier au carbone forgé, trempé et revenu, rectifiée et polie, avec bossages latéraux pour une meilleure pénétration dans le bois, embout superplastique, manchon de protection du manche massif, certifié KWF, toutes pièces échangeables, certifié KWF

Domaines d'application :

Particulièrement adapté au ramassage et fendage du bois de feuillu. Enfonçage de coins de fendage métalliques et des coins et des piquets en bois

Réf.-Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.751	50	100	765	2.840

HACHETTE

avec sacoche en cuir de haute qualité comme protection contre les coupures



Ensemble forgé d'une seule pièce dans un acier trempé très résistant, confectionné à la main, rectifié, poli, traitement anti-corrosion, manche en cuir antidérapant, parfaitement équilibré pour une manipulation optimale

Domaines d'application :

Fendage des petites bûches et du bois d'allumage, taillage de pieux de bois et travaux de dégrossissage de pièces de bois, pour outdoor, camping, offroad, chasse

Réf.-Nr.	[mm]	[mm]	[g]
3555.370	90	370	1.000

COIN À REFENDRE

avec boîte de transport en plastique spécial



Pour les contrôleurs d'arbres et les experts, pour sonder au maillet les parties potentiellement endommagées. Léger grâce au boîtier en aluminium, utilisation polyvalente grâce aux embouts de différentes duretés

Domaines d'application :

Maillet de diagnostic pour l'entretien et le contrôle des arbres

Réf.-Nr.	[mm]	[mm]	[g]
3556.260	50	260	3.100

MAILLET DE DIAGNOSTIC SIMPLEX

Combinaison d'embouts :
Caoutchouc chargé Superplastique



Le coin vrillé de 20° pour un fendage optimal, idéalement utilisé avec une masse ou merlin SIMPLEX, en acier au carbone forgé, trempé, forme hélicoïdale, zones de frappe rectifiées avec chanfrein, tranchant poli, rainure centrale, écaillé, rainures encastrées pour une bonne prise en main

Domaines d'application :

Pour fendre efficacement et simplement du bois au mètre

Réf.-Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3127.030	30	90	300	200
3127.040	40	110	330	375