

Modules pour butées-appuis de contrôle • pour capteurs de positionnement, pneumatiques 22800.0701



Description produit

L'unité de surveillance est utilisée en combinaison avec les capteurs de positionnement (EH 22800.).

Le capteur de pression dynamique permet, en combinaison avec les capteurs de positionnement, de contrôler le positionnement des pièces.

Matières

Boîtier

- plastique


Plus d'informations

Notes


Informations complémentaires sur demande.



Plan



Informations détaillées

Pression de fonctionnement [bar]	 [g]	Référence article
Capteur de pression dynamique avec affichage LCD, connecteur pour tuyau pneumatique Ø 4 mm, signaux de sortie analogiques et numériques		
0 – 10	162	22800.0701

Accessoires

	L [mm]	D [mm]	 [g]	Référence article
câble à connecteur rond pour connecter le capteur de pression dynamique à la commande / au système de bus, connecteur M12 à l'extrémité libre de la ligne (4 pôles)				
	2000	-	84,0	22800.0702
cadre de montage pour le capteur de pression dynamique, pour montage dans un tableau de commande (épaisseur de la cloison 5 mm max.)				
	-	-	26,0	22800.0703
bloc secteur, entrée 100-240 V CA / sortie 24 V CC 500 mA, avec connecteur femelle M12				
	1500	-	100,0	22800.0704
régulateur de pression, pression d'entrée max. 12 bar / pression de sortie 2 bar, filetage extérieur 1/4" des deux côtés				
	-	-	22,0	22800.0710
raccord pour la connexion du régulateur de pression et du tuyau pneumatique, taraudage 1/4" sur raccord rapide (tuyau pneumatique Ø 4 mm)				
	-	-	17,0	22800.0711
tuyau pneumatique, Ø 4 mm				
	5000	4	43,0	22800.0712
raccord rapide, pour tuyau pneumatique Ø 4 mm				
	-	-	4,7	22800.0713
raccord rapide en T pour tuyau pneumatique Ø 4 mm				
	-	-	7,6	22800.0714
raccord rapide en Y pour tuyau pneumatique Ø 4 mm				

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.