

Maillets SIMPLEX • Caoutchouc chargé; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois

3002.030



Description produit

La série SIMPLEX 3002 est équipée des deux côtés avec un embout en caoutchouc chargé. Cet embout en caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est un bestseller absolu. Il est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel.

Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm, également disponible comme marteau de frappeur (3002.081, 3002.100) et D60mm et D80mm avec un embout en caoutchouc avec pied intégré. La version D60mm et D80 mm est également disponible avec manche extra court (réf. art. 3002.062, 3002.082).

Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX avec de chaque côté un embout en caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement).
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources
- Disponible de la taille D30mm à D80mm, également disponible comme marteau de frappeur et D60mm et D80mm avec un embout en caoutchouc avec pied intégré.
- D80 mm est également disponible avec manche extra court (réf. art. 3002.082).

Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, travaux de pavage, pose de bordures de trottoir, maçonnerie et mise en place d'escaliers construction de clôtures, construction d'échafaudages, construction de tentes, construction de maisons préfabriquées, charpenterie travaux de réparation / de maintenance

Matières

Manche

- bois

Embouts

- Caoutchouc chargé, noir
- mi-dur
- absorbeur de chocs
- sans odeur
- faible usure

Boîtier

- fonte malléable

Informations détaillées

Ø			Dimensions			GTIN	profficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
			Longueur x Largeur x Hauteur						
			[mm]		[g]				
30	90	295	295 x 90 x 30		345	4030618300045	AAA905c002	21-04-09-16	3002.030

Exemple d'application







Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.