

Promo Plus Box Dreamteam carreleur · Maillet SIMPLEX, TPE souple/TPE moyen et Marteau de carreleur PICARD

3113s002



Description produit

La Plus Box DREAMTEAM POSE DE CARRELAGE contient les deux spécialistes de HALDER et PICARD pour la pose de carrelage :

Le maillet SIMPLEX D40mm (réf. art. 3113.040) avec la combinaison d'embouts TPE souple/TPE moyen de HALDER est le complément idéal au marteau de carreleur PICARD. Ils permettent de positionner les carreaux soigneusement sans les abîmer. Le boîtier en aluminium avec douille de protection du manche intégrée fait de ce marteau un outil très léger (345 g) permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer lui-même la force de frappe. Les deux embouts spéciaux ne laissent pas de traces noires indésirables, contrairement aux simples marteaux en caoutchouc. L'embout TPE souple bleu est souple et très amortissant. L'embout TPE moyen gris permet une force de frappe plus élevée. Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables. Cela préserve non seulement la trésorerie, mais aussi l'environnement.

Le marteau de carreleur PICARD (réf. art. 0008390) se distingue par sa poignée à 2 composants ergonomique, absorbant les vibrations, avec un cœur en fibre de verre pour une manipulation agréable. La zone de préhension antidérapante et l'œillet de suspension à l'extrémité de la poignée permettent de travailler en toute sécurité. Sa tête est dotée de plusieurs côtés de frappe. Le côté plat permet de briser précisément les carreaux ébréchés. La pointe en métal dur située du côté opposé brise les surfaces brûlées avec facilité et précision. Elle permet en outre de percer des trous dans les carreaux à l'aide d'un outil à trous ronds. Ce marteau très léger (180 g) est extrêmement robuste et durable.


La Plus Box DREAMTEAM POSE DE CARRELAGE avec les deux spécialistes de HALDER et PICARD pour la pose de carrelage.

- Contient le maillet SIMPLEX D40mm (réf. art. 3113.040) avec combinaison d'embouts TPE souple (souple, sans marquage)
- TPE moyen (gris, moyennement dur, sans marquage) :
 - Le boîtier en aluminium avec douille de protection du manche intégrée fait de ce marteau un outil très léger (345 g) permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer lui-même la force de frappe. Pour positionner soigneusement les carreaux sans les endommager.
 - Ne laisse pas de traces de couleur et, contrairement au maillet en caoutchouc, pas de traces d'abrasion noires indésirables sur le carrelage.
 - Toutes les pièces sont interchangeables et adaptables, le système est donc très économique et écologique.
- S'y ajoute le marteau de carreleur PICARD (réf. art. 0008390) :
 - Poignée à 2 composants plus ergonomique, absorbant les vibrations, avec cœur en fibre de verre.
 - Zone de préhension antidérapante.
 - Œillet de suspension à l'extrémité de la poignée pour fixer l'outil.
 - Léger (180 g) mais extrêmement robuste et durable.
 - Le côté plat casse les carreaux ébréchés.
 - La pointe intégrée en métal dur brise les surfaces brûlées ; elle permet en outre de percer des trous dans les carreaux à l'aide d'un outil à trous ronds.

Domaine d'application

Pour pose de carrelage

Informations détaillées

Dimensions Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
125 x 50 x 400	525	4030618311980	AAA905c002	21-04-09-16	3113s002

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.