

Massettes • sans rebond

EH 3408.



Description produit

La série 3408 de Halder propose des massettes de différentes tailles, de D20mm à D50mm. Les massettes sont comme des maillets sans manche où l'on tient la tête de marteau directement dans la main. Elles ne sont pas seulement utilisées aux endroits où une accessibilité réduite rend l'utilisation d'un marteau impossible, elles permettent aussi de doser la force de frappe avec précision, de frapper juste et de travailler avec un minimum d'effort.

Ces petits auxiliaires sont munis aux deux extrémités de têtes en nylon spécial interchangeables, silencieuses, très résistantes à l'usure, qui ne s'écaillent pas.

Ils sont sans rebond car remplis de grenaille en acier. Ainsi, lorsque l'embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe et permet de travailler en silence et en préservant les articulations.

Caractéristiques du produit :

- Sans rebond.
- Les deux extrémités sont munies de têtes interchangeables en nylon spécial, très résistant à l'usure et qui ne s'écaillent pas.
- Possibilité d'un travail délicat, silencieux et avec un minimum d'effort.
- Dosage précis de l'impact.
- Solution pour les endroits à accessibilité réduite.
- Disponible de la taille D20mm à D50mm.

Domaine d'application

Travaux de montage / de réparation / d'entretien dans un environnement à accessibilité limitée

Matières

Embouts

- Nylon, blanc
- durs
- très résistant à l'usure
- pas d'écaillage
- résistant à l'huile et graisse

Assemblage



Embouts nylon interchangeable

Plus d'informations


Autres produits

- Kit Extracteur, 4 pièces

Informations détaillées

Ø		Dimensions			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]						
20	150	150 x 20 x 20		215	4030618302087	AAA905c002	21-04-07-02	3408.020
30	155	155 x 30 x 30		470	4030618302100	AAA905c002	21-04-07-02	3408.030
40	160	160 x 40 x 40		785	4030618302124	AAA905c002	21-04-07-02	3408.040
50	165	165 x 50 x 50		1250	4030618302148	AAA905c002	21-04-07-02	3408.050

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.