

## Manche en fibre de verre SIMPLEX • avec poignée caoutchouc, pour maillet SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable renforcée EH 3844.



### Description produit

Les manches en fibre de verre SIMPLEX de la série 3844 sont utilisés pour les maillets SIMPLEX avec le boîtier noir en fonte malléable renforcée de la taille D30mm à D80mm. Ces manches très solides et durables sont extrêmement résistants à la rupture. Ils absorbent les vibrations, sont ergonomiques et comportent une poignée antidérapante. De plus, leur surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Également disponible comme manche de marteau de frappeur de 70cm (pour le boîtier de D80mm).

Caractéristiques du produit :

- Manche en fibre de verre SIMPLEX pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable renforcée de la taille D30mm à D80mm
- Très solide et durable
- Extrêmement résistant à la rupture
- Amortissant les vibrations
- Ergonomique avec poignée antidérapante
- Surface lisse
- Inorganique (insensible à l'humidité)
- Également disponible comme manche de marteau de frappeur, longueur 70cm

### Matières

#### Manche

- fibre de verre avec poignée caoutchouc

### Assemblage

Les manches en fibre de verre ne doivent être montées que sur les boîtiers renforcés en fonte malléable noir.

### Plus d'informations

#### Autres produits

- Boîtier en fonte malléable renforcée SIMPLEX

### Informations détaillées

Ø	Dimensions		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
	Longueur x Largeur x Hauteur [mm]						
30	260	260 x 27 x 27	130	4030618301523	EAC428c022	21-04-91-06	3844.030
40/50	267	267 x 29 x 29	220	4030618301530	EAC428c022	21-04-91-06	3844.040
60	340	340 x 37 x 37	400	4030618301547	EAC428c022	21-04-91-06	3844.060
80	400	400 x 37 x 32	435	4030618301554	EAC428c022	21-04-91-06	3844.080
80	700	700 x 41 x 41	790	4030618301561	EAC428c022	21-04-91-06	3844.081

### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

#### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

#### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.