



## SUPERCRAFT SERIE 3366

- Mazzuola anti rimbalzo
  - Impugnatura in legno hickory di alta qualità
  - Nessuna deformazione o scalfitura degli inserti quando si colpiscono spigoli taglienti o picchetti in acciaio
  - Sicura alternativa al battere acciaio su acciaio
  - Inserti in nylon sostituibili
- L'inserto non si polverizza e non si rompe (anche a temperature sotto lo zero)

Art. No.	Ø mm	Peso in g	Lunghezza in mm
3366.020	20	245	300
3366.030	30	460	330
3366.040	40	715	355
3366.050	50	990	365
3366.060	60	1705	360

## SEMPLICEMENTE FURBA: IL CONCETTO SIMPLEX



- 1** Tutti i componenti sono sostituibili in ogni momento
- 2** Gli inserti anche di differenti gradi di durezza possono essere sostituiti per adattarsi alle differenti superfici di lavoro
- 3** Corpi in acciaio forgiato, alluminio o ghisa rinforzata
- 4** Impugnature in legno di alta qualità o in fibra di vetro

## ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9  
88480 Achstetten-Bronnen  
Germany

### Rappresentante italiano:

THOELKE RAPPRESENTANZE SRL  
Via Dante Alighieri, 27  
21045 Gazzada Schianno (VA) – Italia

info@thoelkerappresentanze.it  
Tel: +39 0332 966 039

Distribuito da:



103.138

IT/Thoelke/03/2020



german  
brand  
award  
19  
gold




# L'ORIGINALE PER I PROFESSIONISTI

## FALEGNAMI, POSATORI DI PARQUET E SERRAMENTISTI

## GRANDE IMPATTO: IL CONCETTO SUPERCRAFT

### ANTI-RIMBALZO

La testa della mazzuola antirimbalzo Supercraft è riempita di sfere di acciaio. Questo significa che quando avviene l'impatto con la superficie da lavorare l'energia viene trasferita con leggero ritardo. Il rimbalzo ridotto permette all'energia di impatto di essere assorbita, risultando estremamente potente e senza vibrazioni, senza quindi stimolare le articolazioni. Un ulteriore vantaggio è un ridotto livello di rumore.



## FALEGNAMI / MONTATORI DI MOBILI



## PIASTRELLISTI / PARQUETTISTI

## SERRAMENTISTI

### SIMPLEX SERIE 3117

- Alloggiamento in alluminio estremamente leggero
- Tutti i componenti sono sostituibili
- Impugnatura in legno di alta qualità
- 2 differenti inserti: Blu in elastomero termoplastico morbido anti-segno / Bianco in materiale Superplastic di media durezza, alta resistenza all'usura.

Art. No.	Ø mm	Peso in g	Lunghezza in mm
3117.030	30	185	295
3117.040	40	350	325
3117.050	50	645	370
3117.060	60	875	405

### SIMPLEX SERIE 3017

- Tutti i componenti sono sostituibili
- Impugnatura in legno di alta qualità
- Alloggiamento in ghisa pesante
- 2 differenti inserti: Blu in elastomero termoplastico morbido anti-segno / Bianco in materiale Superplastic di media durezza, alta resistenza all'usura.

Art. No.	Ø mm	Peso in g	Lunghezza in mm
3017.030	30	340	295
3017.040	40	615	325
3017.050	50	1055	370
3017.060	60	1445	405

### SIMPLEX SERIE 3113

- Alloggiamento in alluminio estremamente leggero
- Tutti i componenti sono sostituibili
- Impugnatura in legno di alta qualità
- 2 differenti inserti in elastomero termoplastico: Blu morbido e anti-segno / Grigio mediamente duro ~~massima ammortizzazione inodore~~

Art. No.	Ø mm	Peso in g	Lunghezza in mm
3113.030	30	185	295
3113.040	40	345	325
3113.050	50	635	370
3113.060	60	850	405

### SIMPLEX SERIE 3013

- Tutti i componenti sono sostituibili
- Impugnatura in legno di alta qualità
- Alloggiamento in ghisa pesante
- 2 differenti inserti in elastomero termoplastico: Blu morbido e anti-segno / Grigio mediamente duro ~~massima ammortizzazione inodore~~

Art. No.	Ø mm	Peso in g	Lunghezza in mm
3013.030	30	340	295
3013.040	40	620	325
3013.050	50	1.060	370
3013.060	60	1.420	405

### SECURAL MODELLO 3380

- Massimo smorzamento del rimbalzo
- Totalmente indistruttibile
- Inserti intercambiabili in poliuretano: rettangolare, smorzamento del rumore e dell' impatto, resistente all'usura

Art. No.	Ø mm	Peso in g	Lunghezza in mm
3380.040	30x40	680	300
3380.045	35x45	1000	310

### SIMPLEX MODELLO 50:40

- Alloggiamento in alluminio estremamente leggero
- Tutti i componenti sono sostituibili
- Impugnatura in legno di alta qualità
- Inserti sovradimensionati Ø 50 sono montati in alloggiamento Ø 40 per la massima protezione delle superfici di lavoro delicate
- 2 differenti inserti: Blu in elastomero termoplastico morbido anti-segno / Bianco in materiale Superplastic di media durezza, alta resistenza

Art. No.	Ø mm	Peso in g	Lunghezza in mm
3117.051	50	430	325