

Posizionatori • con sfera ed esagono incassato

22030.0941



Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori. Profondità di avvitamento definita dalla battuta della testa.

Materiale

Corpo

- Acciaio inox 1.4305

Sfera

- Acciaio inox, temperato

Molla


- acciaio inox

Assemblaggio


Quota l_3 valida per M 4 / M 5.

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura



Spinta normale



Spinta maggiorata

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.


Altri prodotti

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

Disegno



grandezza M4-M5



grandezza M6-M12

Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | SW | Corsa s | Spinta ¹⁾ | | max. | [g] | Codice |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------|------------|----------------------|---------------------|------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | l ₁ | l ₂ | l ₃ min. | | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | | | |
| [mm] | | | | | | [mm] | [mm] | [N] | | [°C] | [g] | |
| Acciaio inox, spinta normale | | | | | | | | | | | | |
| M5 | 3 | 8 | 14 | 10 | 8,2 | 2,5 | 0,9 | 8 | 14 | 250 | 2,3 | 22030.0941 |

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.