

## Posizionatori • con sfera e intaglio per cacciavite

22050.0408



### Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

#### Materiale

##### Corpo

- Acciaio inox 1.4305

##### Sfera


- Acciaio inox, temperato

##### Molla

- acciaio inox

#### Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.  
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

#### Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -  
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

#### Altri prodotti

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Sostegni, per posizionatori
- Posizionatori, con sfera e intaglio per cacciavite - POLLICI

### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni                   |                |    |     | Corsa<br>s<br>[mm] | Spinta <sup>1)</sup>       |                            | max.<br>[°C] | [g] | Codice     |
|------------------------------|----------------|----|-----|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>               | d <sub>2</sub> | l  | n   |                    | F <sub>1</sub><br>~<br>[N] | F <sub>2</sub><br>~<br>[N] |              |     |            |
| Acciaio inox, spinta normale |                |    |     |                    |                            |                            |              |     |            |
| M8                           | 4,5            | 16 | 1,2 | 1,5                | 18                         | 31                         | 250          | 3,6 | 22050.0408 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.