

## Maillets SIMPLEX • TPE souple/ superplastique; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois de haute qualité EH 3017.



### Description produit

La série SIMPLEX 3017 dispose de la combinaison d'embouts TPE souple / superplastique. L'embout bleu en TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats.

Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables. L'embout en superplastique (série 3207) permet une plus grande force de frappe que l'embout en caoutchouc. Il s'agit d'un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène.

Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté. Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm. La version D80 mm est également disponible avec manche extra court (Art. 3017.082).

Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement).
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible de la taille D30mm à D80mm.
- D80 mm est également disponible avec manche extra court (réf. art. 3017.082).

### Domaine d'application

Pose de carrelage / pavés, pose de pierres naturelles, travaux de menuiserie, construction de portes, construction de meubles, installer des ferrures dans les environnements délicats

### Matières

#### Manche

- bois

#### Embout 1

- TPE souple, bleu
- sans marquage
- doux

#### Embout 2

- Superplastique, blanc
- mi-dur
- très durable
- résistant à l'usure

#### Boîtier

- fonte malléable

### Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
30	90	295	295 x 90 x 30	340	4030618302254	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3017.030</a>
40	115	325	325 x 115 x 40	615	4030618302261	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3017.040</a>
50	135	370	370 x 135 x 50	1055	4030618302278	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3017.050</a>
60	150	405	405 x 150 x 60	1445	4030618302285	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3017.060</a>
80	175	490	490 x 175 x 80	2730	4030618312314	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3017.080</a>

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.