

Maillets SIMPLEX • Superplastique / metal doux; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois

EH 3079.



Description produit

La série SIMPLEX 3079 dispose de la combinaison d'embouts superplastique/métal doux. L'embout en superplastique (série 3207) est un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.

L'embout argenté en métal doux (série 3209) est en aluminium ; il est dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique.

Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm ou comme marteau de frappeur (3079.081).

Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant) / métal doux (argenté, dur, insensible à la chaleur)
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement).
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources
- Disponible de la taille D30mm à D60mm. Également disponible comme marteau de frappeur (3079.081).

Domaine d'application

Travaux de montage/réparation d'automobiles et d'utilitaires, construction de moules, construction d'installations, montage de boîtiers

Matières

Manche

- bois

Embout 1

- Superplastique, blanc
- mi-dur
- très durable
- résistant à l'usure

Embout 2

- métal doux, argent
- durs
- résistant à la chaleur

Boîtier

- fonte malléable

Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	[g]	GTIN	profi@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
	—	—						
30	90	295	295 x 90 x 30	358	4030618304685	AAA905c002	21-04-09-16	3079.030
40	115	325	325 x 115 x 40	675	4030618304692	AAA905c002	21-04-09-16	3079.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1243	4030618302612	AAA905c002	21-04-09-16	3079.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1695	4030618302629	AAA905c002	21-04-09-16	3079.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3379	4030618302636	AAA905c002	21-04-09-16	3079.080

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.