


Plusbox SIMPLEX travaux de menuiserie • Maillet SIMPLEX, TPE souple/superplastique plus gabarit EH 3117.



Description produit

La Plus Box travaux de menuiserie contient le « marteau de menuisier » de HALDER et en complément un gabarit :

Des embouts spéciaux D50mm sont montés dans le boîtier D40mm de ce maillet SIMPLEX (réf. art. 3117.051). Les surfaces d'impact surdimensionnées évitent que le boîtier du marteau n'entre en contact avec les surfaces sensibles qu'il travaille. Grâce à la combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / superplastique (blanc, moyennement dur), pas besoin de cale de frappe, par exemple pour monter des armoires ou pour les travaux de placage. L'embout bleu permet même de frapper directement sur les arêtes de la pièce travaillée sans l'endommager. L'embout en superplastique plus dur permet une force de frappe plus élevée et convient parfaitement pour l'utilisation d'un ciseau à bois. Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Il fait également de ce maillet un outil très léger, facile à emporter. Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela réduit les coûts tout en épargnant les ressources. Le gabarit fourni avec dispositif de blocage permet de transposer facilement et précisément les contours, par exemple sur les chambranles de porte et sur les tuyaux de chauffage. Il donne d'excellents résultats sans erreur de coupe même pour les contours complexes.

Caractéristiques du produit :

Pack économique pour les travaux de menuiserie

- Contient le « marteau de menuisier » de HALDER, le maillet SIMPLEX réf. art. 3117.051 avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / superplastique (blanc, moyennement dur) :
 - Des surfaces d'impact surdimensionnées D50mm en saillie sont montées dans le boîtier D40mm : protection maximale lors du traitement de surfaces délicates.
 - Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe (idéal pour les matières cassantes).
 - Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement).
 - Toutes les pièces sont interchangeables et adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- En complément pratique, la box contient un gabarit :
 - Avec dispositif de blocage des lamelles individuelles
 - Les contours sont transposés facilement et précisément, par exemple sur les chambranles de porte et sur les tuyaux de chauffage.
 - Dimensions env. 25 x 13 cm (L x l)

Domaine d'application

Travaux de menuiserie, construction de meubles

Informations détaillées

Dimensions Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
145 x 85 x 340	500	4030618311997	AAA905c002	21-04-09-16	3117s004

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.