

Maillets SIMPLEX • Plastique; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre

EH 3706.



Description produit

La série SIMPLEX 3706 est équipée des deux côtés avec un embout plastique. Cet embout rouge (série 3206) est dur et résistant à l'huile et à la graisse.

Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe.

Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité).

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX avec de chaque côté un embout en plastique (rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse).
- Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté.
- Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité).
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en diamètre de 30mm à 60mm.

Domaine d'application

Utilisation universelle, travaux de montage/réparation/maintenance, travaux de la tôle, construction de maisons préfabriquées, charpenterie, construction d'échafaudages, construction de tentes

Matières

Manche

- fibre de verre avec poignée caoutchouc




Embouts

- Plastique, rouge
- durs
- résistant à l'huile et graisse

Boîtier

- fonte malléable, noire

Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	 [g]	GTIN	proflcl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
								
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618303459	AAA905c002	21-04-09-16	3706.030
40	115	325	325 x 115 x 40	870	4030618303466	AAA905c002	21-04-09-16	3706.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1230	4030618303473	AAA905c002	21-04-09-16	3706.050
60	150	410	410 x 150 x 68	1800	4030618303480	AAA905c002	21-04-09-16	3706.060

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.