

Posizionatori • Con esagono incassato

22060.0108



Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Materiale

Perno

- Acciaio automatico temperato, brunito

Corpo

- Acciaio automatico, brunito

Molla

- acciaio inox

Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite l'esagono incassato posteriore, sia tramite l'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -

Altri prodotti

- Posizionatori, con esagono incassato e guarnizione

Disegno




Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | SW | Corsa s | Spinta ¹⁾ | | max. [°C] | [g] | Codice |
|---------------------------------------|----------------|----|-----|-----|------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l | n | t | | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | | | |
| [mm] | | | | | [mm] | [mm] | [N] | | | | |
| Acciaio automatico, spinta maggiorata | | | | | | | | | | | |
| M8 | 3,5 | 22 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 3 | 26 | 70 | 250 | 5,7 | 22060.0108 |

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

| | Dimensioni | | | | [g] | Codice |
|---|----------------|----|------|----|-----|------------|
| | d ₁ | b | d | l | | |
| [mm] | | | | | | |
| Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale) | | | | | | |
|  | M 8 | 60 | 6,45 | 70 | 39 | 22060.0908 |

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.